



1-Way Cassette

Chilled Water Fan Coil Unit

12,000 - 42,000 BTU/H Cassette Model

CWAA Series 50 Hz

TRANE
TECHNOLOGIES



1-Way Cassette Chilled Water FCU

เครื่องปรับอากาศแยกส่วนแบบฝังฝ้าประดับเพดาน กระจายลมเย็น 1 ทิศทาง

• เครื่องปรับอากาศทรนรุ่น **1-Way Cassette** ได้รับการออกแบบด้วยดีไซน์เฉพาะตัวที่คำนึงถึงความต้องการของผู้ใช้ที่ต้องการความสวยงามของการตกแต่งภายในห้องและความเย็นสบายที่ลงตัว

- มีให้เลือกใช้งานตั้งแต่ 12,000-42,000 บีทียู/ชม.
- ได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อให้เครื่องทำงานเงียบ ไร้เสียงรบกวน
- มีความสูงเครื่องเพียง 25 ซม. ประหยัดพื้นที่ในฝ้าเพดาน
- ติดตั้งและบำรุงรักษาได้ง่าย

TR-DTM สารเคลือบคอยล์ยับยั้งเชื้อรา (Option)

• สารเคลือบคอยล์ TR-DTM ที่มีคุณสมบัติช่วยยับยั้งการเติบโตของเชื้อราบนคอยล์เย็น เป็นทางเลือกเสริมสำหรับการใช้งานในสถานที่ที่ต้องการอากาศบริสุทธิ์ที่มากกว่า เช่น โรงพยาบาล หรือห้องปฏิบัติการทางการแพทย์



รีโมทไร้สาย



รีโมทดิจิตอลมีสาย

(เลือกแบบใดแบบหนึ่ง)

Wireless Control หรือ Digital Wired Control

ควบคุมการทำงานด้วยรีโมทคอนโทรลไร้สาย หรือแบบดิจิตอลมีสาย

- ปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 15-30 °C
- ปรับความเร็วพัดลมได้ 4 ระดับ สูง กลาง ต่ำ และอัตโนมัติ
- Powercool ระบบเร่งความเย็นเร็ว
- สามารถตั้งเวลาเปิด-ปิดล่วงหน้าอัตโนมัติ
- ฟังก์ชัน Auto Sweep กระจายลมเย็นโดยอัตโนมัติ
- Auto Restart เครื่องสามารถกลับมาทำงานใหม่โดยอัตโนมัติเมื่อระบบไฟฟ้ากลับมาปกติ

Product Specifications

Model	Nominal Airflow (CFM)	EWT	Cooling Capacity (MBH)		Water Flow Rate (GPM)	Pressure Drop (Ft.WG.)	Dimensions : mm (HxWxD)		Weight (kg)	Water Inlet & Outlet Connection (in)	Motor RLA (A) xQty
		(Deg F)	Total	Sensible			Housing	Panel			
CWAA04	400	40	15.55	9.66	3.10	19.49	251x955x612	20x1,285x710	40	1/2	0.67
		45	12.04	9.03	2.40	12.27					
		50	8.75	7.73	1.75	6.93					
CWAA06	600	40	23.35	15.69	4.65	19.53	251x955x612	20x1,285x710	42	1/2	0.67
		45	18.06	13.41	3.60	12.26					
		50	13.05	11.43	2.60	6.86					
CWAA08	800	40	31.50	21.05	6.27	28.82	251x1,255x612	20x1,585x710	48	3/4	0.72
		45	24.56	18.04	4.90	18.34					
		50	17.97	15.41	3.58	10.45					
CWAA10	1,000	40	39.02	26.25	7.77	19.31	251x1,255x612	20x1,585x710	56	3/4	0.68 x 2
		45	30.16	22.44	6.01	12.11					
		50	21.76	19.12	4.34	6.75					
CWAA12	1,200	40	46.56	30.87	9.27	24.60	251x1,555x612	20x1,885x710	58	3/4	0.68 x 2
		45	36.37	26.42	7.40	15.70					
		50	26.34	22.38	5.25	8.80					
CWAA14	1,400	40	54.15	36.91	10.78	25.06	251x1,555x612	20x1,885x710	62	3/4	0.68 x 2
		45	42.07	31.78	8.38	15.84					
		50	30.92	27.39	6.17	9.11					

Note: Capacity rating is based on 10 deg°F water temperature rise and entering air temperature is 80°FDB / 67°FWB



ทรู (ประเทศไทย)

เลขที่ 1126/2 ชั้น 30 อาคารวานิช 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

☎ 0-2761-1111

